



# Modo X II Modo New II



Modo X / New



Produkt w innych wariantach kolorystycznych znajduje się na str. 74



Istnieje możliwość dokupienia nieruchomej ścianki bocznej SW.

Model dostępny w kolorach profili:

**Błyszczące:**

**Matowe:**



01 Chrom



09 Złoty



54 Czarny



04 Biały

**Szczotkowane:**



91 Nikiel



99 Złoty



92 GunMetal



93 Miedź

Modo New II + brodzik podpłytkowy

W numerze artykułu symbol „XX” należy zastąpić symbolem wybranego koloru: 09, 91, 92, 93, 99

Kabina jest uniwersalna, można zamontować ją zarówno jako wersję lewą, jak i prawą.

| Model                | Modo X II<br>szkło przejrzyste – 10 mm |             |                          |             | Modo New II<br>szkło przejrzyste – 8 mm |             |                          |             |                         |             |              |             |
|----------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                      | kolor profili:<br>CHROM                |             | kolor profili:<br>CZARNY |             | kolor profili:<br>CHROM                 |             | kolor profili:<br>CZARNY |             | kolor profili:<br>BIAŁY |             | Nr artykułu  | Cena brutto |
|                      | Nr artykułu                            | Cena brutto | Nr artykułu              | Cena brutto | Nr artykułu                             | Cena brutto | Nr artykułu              | Cena brutto | Nr artykułu             | Cena brutto |              |             |
| Modo (X/New) II 50   | 389254-01-01                           | 1 511       | 389254-54-01             | 1 663       | 389054-01-01                            | 1 259       | 389054-54-01             | 1 386       | 389054-04-01            | 1 386       | 389054-XX-01 | 1 549       |
| Modo (X/New) II 55   | 389255-01-01                           | 1 580       | 389255-54-01             | 1 739       | 389055-01-01                            | 1 317       | 389055-54-01             | 1 449       | 389055-04-01            | 1 449       | 389055-XX-01 | 1 620       |
| Modo (X/New) II 60   | 389264-01-01                           | 1 580       | 389264-54-01             | 1 739       | 389064-01-01                            | 1 317       | 389064-54-01             | 1 449       | 389064-04-01            | 1 449       | 389064-XX-01 | 1 620       |
| Modo (X/New) II 65   | 389265-01-01                           | 1 649       | 389265-54-01             | 1 813       | 389065-01-01                            | 1 374       | 389065-54-01             | 1 511       | 389065-04-01            | 1 511       | 389065-XX-01 | 1 691       |
| Modo (X/New) II 70   | 389274-01-01                           | 1 649       | 389274-54-01             | 1 813       | 389074-01-01                            | 1 374       | 389074-54-01             | 1 511       | 389074-04-01            | 1 511       | 389074-XX-01 | 1 691       |
| Modo (X/New) II 75   | 389275-01-01                           | 1 718       | 389275-54-01             | 1 889       | 389075-01-01                            | 1 432       | 389075-54-01             | 1 574       | 389075-04-01            | 1 574       | 389075-XX-01 | 1 762       |
| Modo (X/New) II 80   | 389284-01-01                           | 1 718       | 389284-54-01             | 1 889       | 389084-01-01                            | 1 432       | 389084-54-01             | 1 574       | 389084-04-01            | 1 574       | 389084-XX-01 | 1 762       |
| Modo (X/New) II 85   | 389285-01-01                           | 1 786       | 389285-54-01             | 1 966       | 389085-01-01                            | 1 488       | 389085-54-01             | 1 638       | 389085-04-01            | 1 638       | 389085-XX-01 | 1 831       |
| Modo (X/New) II 90   | 389294-01-01                           | 1 786       | 389294-54-01             | 1 966       | 389094-01-01                            | 1 488       | 389094-54-01             | 1 638       | 389094-04-01            | 1 638       | 389094-XX-01 | 1 831       |
| Modo (X/New) II 95   | 389295-01-01                           | 1 855       | 389295-54-01             | 2 041       | 389095-01-01                            | 1 546       | 389095-54-01             | 1 701       | 389095-04-01            | 1 701       | 389095-XX-01 | 1 902       |
| Modo (X/New) II 100  | 389304-01-01                           | 1 855       | 389304-54-01             | 2 041       | 389104-01-01                            | 1 546       | 389104-54-01             | 1 701       | 389104-04-01            | 1 701       | 389104-XX-01 | 1 902       |
| Modo (X/New) II 105  | 389305-01-01                           | 2 130       | 389305-54-01             | 2 344       | 389105-01-01                            | 1 775       | 389105-54-01             | 1 953       | 389105-04-01            | 1 953       | 389105-XX-01 | 2 184       |
| Modo (X/New) II 110  | 389314-01-01                           | 2 130       | 389314-54-01             | 2 344       | 389114-01-01                            | 1 775       | 389114-54-01             | 1 953       | 389114-04-01            | 1 953       | 389114-XX-01 | 2 184       |
| Modo (X/New) II 115  | 389315-01-01                           | 2 198       | 389315-54-01             | 2 418       | 389115-01-01                            | 1 832       | 389115-54-01             | 2 015       | 389115-04-01            | 2 015       | 389115-XX-01 | 2 254       |
| Modo (X/New) II 120  | 389324-01-01                           | 2 198       | 389324-54-01             | 2 418       | 389124-01-01                            | 1 832       | 389124-54-01             | 2 015       | 389124-04-01            | 2 015       | 389124-XX-01 | 2 254       |
| Modo (X/New) II 125  | 389325-01-01                           | 2 267       | 389325-54-01             | 2 494       | 389125-01-01                            | 1 889       | 389125-54-01             | 2 078       | 389125-04-01            | 2 078       | 389125-XX-01 | 2 324       |
| Modo (X/New) II 130  | 389334-01-01                           | 2 388       | 389334-54-01             | 2 628       | 389134-01-01                            | 1 990       | 389134-54-01             | 2 190       | 389134-04-01            | 2 190       | 389134-XX-01 | 2 448       |
| Modo (X/New) II 135  | 389335-01-01                           | 2 460       | 389335-54-01             | 2 712       | 389135-01-01                            | 2 050       | 389135-54-01             | 2 260       | 389135-04-01            | 2 260       | 389135-XX-01 | 2 522       |
| Modo (X/New) II 140  | 389344-01-01                           | 2 460       | 389344-54-01             | 2 712       | 389144-01-01                            | 2 050       | 389144-54-01             | 2 260       | 389144-04-01            | 2 260       | 389144-XX-01 | 2 522       |
| Modo (X/New) II 145  | 389345-01-01                           | 2 520       | 389345-54-01             | 2 772       | 389145-01-01                            | 2 100       | 389145-54-01             | 2 310       | 389145-04-01            | 2 310       | 389145-XX-01 | 2 583       |
| Modo (X/New) II 150  | 389354-01-01                           | 2 520       | 389354-54-01             | 2 772       | 389154-01-01                            | 2 100       | 389154-54-01             | 2 310       | 389154-04-01            | 2 310       | 389154-XX-01 | 2 583       |
| Modo (X/New) II 155  | 389355-01-01                           | 2 580       | 389355-54-01             | 2 844       | 389155-01-01                            | 2 150       | 389155-54-01             | 2 370       | 389155-04-01            | 2 370       | 389155-XX-01 | 2 645       |
| Modo (X/New) II 160  | 389364-01-01                           | 2 580       | 389364-54-01             | 2 844       | 389164-01-01                            | 2 150       | 389164-54-01             | 2 370       | 389164-04-01            | 2 370       | 389164-XX-01 | 2 645       |
| Modo 30-100x150-200  | 389403-01-01                           | 2 347       | 389403-54-01             | 2 587       | 389903-01-01                            | 1 832       | 389903-54-01             | 2 020       | 389903-04-01            | 2 020       | 389903-XX-01 | 2 254       |
| Modo 30-100x200-230  | –                                      | –           | –                        | –           | 389904-01-01                            | 2 150       | 389904-54-01             | 2 370       | 389904-04-01            | 2 370       | 389904-XX-01 | 2 645       |
| Modo 30-100x200-250  | 389404-01-01                           | 3 148       | 389404-54-01             | 3 469       | –                                       | –           | –                        | –           | –                       | –           | –            | –           |
| Modo 30-100x250-300  | 389405-01-01                           | 3 777       | 389405-54-01             | 4 156       | –                                       | –           | –                        | –           | –                       | –           | –            | –           |
| Modo 100-140x150-200 | –                                      | –           | –                        | –           | 389905-01-01                            | 2 404       | 389905-54-01             | 2 645       | 389905-04-01            | 2 645       | 389905-XX-01 | 2 957       |
| Modo 100-140x200-230 | –                                      | –           | –                        | –           | 389906-01-01                            | 2 518       | 389906-54-01             | 2 770       | 389906-04-01            | 2 770       | 389906-XX-01 | 3 098       |
| Modo 100-160x150-200 | 389407-01-01                           | 3 034       | 389407-54-01             | 3 342       | –                                       | –           | –                        | –           | –                       | –           | –            | –           |
| Modo 100-160x200-250 | 389408-01-01                           | 3 777       | 389408-54-01             | 4 156       | –                                       | –           | –                        | –           | –                       | –           | –            | –           |
| Modo 100-160x250-300 | 389409-01-01                           | 4 578       | 389409-54-01             | 5 036       | –                                       | –           | –                        | –           | –                       | –           | –            | –           |
| Modo 140-180x150-200 | –                                      | –           | –                        | –           | 389907-01-01                            | 2 633       | 389907-54-01             | 2 897       | 389907-04-01            | 2 897       | 389907-XX-01 | 3 239       |
| Modo 140-180x200-230 | –                                      | –           | –                        | –           | 389908-01-01                            | 2 747       | 389908-54-01             | 3 022       | 389908-04-01            | 3 022       | 389908-XX-01 | 3 379       |

■ Artykuły oznaczone kolorem szarym – czas realizacji zamówienia 5 dni roboczych.


■ Artykuły oznaczone kolorem – czas realizacji 10 dni roboczych

## DOPLATY DO WARIANTÓW SZKŁA

| Model                       | UltraClear®, grafitowe, brązowe, satynowe | Mirror | Master-Soft®, Visiosun | Frame, Factory, Intimato, Gradient |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|
| Modo X II                   | 414                                       | —      | —                      | 700                                |
| Modo New II                 | 326                                       | 872    | 652                    | 700                                |
| Dodatkowa ścianka boczna SW | 130                                       | 348    | 240                    | 250                                |

W przypadku zamówienia produktu z nadrukiem Frame, Factory, Intimato lub Gradient na szkło UltraClear®, grafitowym, brązowym, satynowym, Mirror do ceny produktu należy doliczyć dwie dopłaty. Czas realizacji zamówień produktów w wybranym wariantcie szkła wynosi 10 dni roboczych.


## RYUNKI TECHNICZNE



| Model               | X1        | X2         | H    |
|---------------------|-----------|------------|------|
| Modo (X/New) II 50  | 485-495   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 55  | 535-545   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 60  | 585-595   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 65  | 635-645   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 70  | 685-695   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 75  | 735-745   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 80  | 785-795   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 85  | 835-845   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 90  | 885-895   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 95  | 935-945   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 100 | 985-995   | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 105 | 1035-1045 | maks. 1200 | 2000 |

| Model               | X1        | X2         | H    |
|---------------------|-----------|------------|------|
| Modo (X/New) II 110 | 1085-1095 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 115 | 1135-1145 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 120 | 1185-1195 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 125 | 1235-1245 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 130 | 1285-1295 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 135 | 1335-1345 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 140 | 1385-1395 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 145 | 1435-1445 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 150 | 1485-1495 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 155 | 1535-1545 | maks. 1200 | 2000 |
| Modo (X/New) II 160 | 1585-1595 | maks. 1200 | 2000 |

## OPCJE DODATKOWE



| Teleskopowy wspornik dosufitowy | Grubość szkła | Wysokość      | Kolor | Nr artykułu  | Cena brutto |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|-------------|
|                                 | 8 mm          | maks. 3000 mm |       | WD-008-02    | 359         |
|                                 |               |               |       | WD-008-02-54 | 431         |

## ZAŁECANE BRODZIKI

